

XADO Antifreeze RN-T -40 °C

Готова до застосування охолоджувальна рідина преміум-класу для високотехнологічних двигунів.
Містить REVITALIZANT.

XADO Antifreeze RN-T -40 °C - готова до застосування охолоджувальна рідина. Виготовлена на основі етиленгліколю та запатентованої безсилікатної аліфатичної технології органічних присадок (OAT). Рекомендується для застосування у високотехнологічних двигунах, де особливо важливим є захист алюмінію від агресивного впливу високих температур. Може використовуватися в гібридних і акумуляторних електромобілях.
Гарантує бездоганну роботу системи охолодження протягом 5 років (250 000 км пробігу).

Переваги

- продовжений термін служби охолоджуючої рідини (Long Life Antifreeze) і довготривалий захист від корозії завдяки використанню практично невиснажливих інгібіторів корозії;
- покращена теплопередача збільшує можливості оптимізації конструкції двигуна;
- покращує змащення ущільнення і продуктивність водяного насоса;
- не містить шкідливі добавки, такі як нітроти, аміни, фосфати, борати і сілікати;
- забезпечує гарантований захист усіх металів двигуна, включаючи алюміній і чорні сплави;
- екологічно чистий за рахунок використання карбоксильних присадок у пакеті інгібіторів;
- завдяки наноконпоненту REVITALIZANT захищає підшипник помпи системи охолодження при раптовому пошкодженні або зносі сальника.

XADO Antifreeze RN-T -40 °C відповідає технічним умовам:

Dacia 41-01-001/--T Renault 41-01-001/--T Mercedes-Benz 325.7

Застосування

Продукт рекомендується використовувати при температурах повітря до – 40 °C, при більш високих температурах, його можна розбавляти деіонізованою або дистильованою водою.

Підготовка охолоджувальної рідини

Температура повітря, °C	Готовий антифріз	Вода
-15	1	1
-20	2	1
-30	3	1

22.02.2023

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника автомобіля. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

1 STAGE TECHNOLOGY
• FAST REVITALIZATION •

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com