

XADO Unigrease 2

Універсальне мастило з довгим строком експлуатації. Містить REVITALIZANT®.

XADO Unigrease 2 – мастило розроблено із застосуванням спеціального пакету функціональних присадок та кальцієвого загусника. Призначене для змащування технічних вузлів, в тому числі таких які працюють у контакті із водою (харчова промисловість тощо). Підходить для центральних систем змащування завдяки високому рівню прокачування.

Рекомендовано як аналог і повноцінна заміна імпорتنих літєвих мастил, а також краща альтернатива таких мастил як Літол, Солідол і т.п.

Переваги:

- універсальне мастило високої якості, із подовженим терміном експлуатації;
- цілком підходить для умов експлуатації де є контакт із водою (в тому числі солоною) та парою;
- високий рівень адгезії та антикорозійних властивостей;
- висока термальна стабільність і протизносні показники під час усього строку служби;
- сильні протиокислювальні властивості;
- завдяки наявності в складі компонента REVITALIZANT® збільшує ресурс деталей та частково компенсує спрацювання деталей.

Рівень експлуатаційних властивостей

NLGI 2 (ASTM D217).

ISO-L-XBCIA 2 (ISO 6743-9)

KP2K-15 (DIN 51502)

Специфікації


Повністю задовольняє вимогам стандарту для мастил, що допущені до експлуатації при контакті із солоною водою:

Defence Standart 91-034: Grease, Sea Water Resisting **NATO code: G-460**

Типові показники

Загусник	кальцієвий комплекс
Колір	бурштиновий
Клас консистенції NLGI	2
Температура краплепадіння	>140
В'язкість базової оливи при 40 °C, мм²/с	150
ЧКМ, навантага зварювання, Н (кг)	1600 (160)
Температурний діапазон застосування, °C	- 15+120
Захист від корозії згідно ASTM D1743	0-0-0/pass

10.10.2023




XADO GREASE LINE

Metal conditioner Atomic REVITALIZANT

При застосуванні мастила враховуйте рекомендації виробника механізму, в якому мастило буде застосовано. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

Wear of the
operating surface



The surface is restored
& protected by the
ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com